

## Программатор Arduino URGA

КОЛ-ВО	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД ТОВАРА
2	BQ1, BQ2	16.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор	533649596
6	C2, C3, C5, C6, C8, C9	0.1мкФ, Y5V 50В, 20%, 0603	226236018
2	C1, C4	10 мкФ, 10 В, тип А, 10%	868717967
1	C7	<b>DNP</b>	
4	C10 - C13	22пФ NPO 50В, 5%, 0603	472852716
1	DD1	ATmega328P-PU	9000065958
1	DD2	CP2102-GMR	1338502203
3	Rx, Tx, HL3	KP-2012SGC, Светодиод зеленый, 0805	9000000927
5	R1 - R4, R6	0.063Вт 0603 1 кОм, 5%	10149
1	R5	0.063Вт 0603 10 кОм, 5%	65097
1	VD1	<b>DNP</b>	
2	XP1, XP2	PLD-6	612994781
1	XS1	PLS-6	389965514
2	XS2, XS3	PBS-6	63236
1	XS4	PBS-8	32562
1	XS5	MiniUSB-A, Розетка 5-контактная SMD на плату	587420270
1	XS6	PBS-10	15913
2	XS7, для DD1	SCS-28 (DS1009-28AN), DIP панель 28 контактов узкая	49856
1	XS8	SCS- 8 (DS1009-8AN), DIP панель 8 контактов узкая	16253
1	XS9	SCS-14 (DS1009-14AN), DIP панель 14 контактов узкая	25272
2	XS10, XS11	PBS-4	12854
1		Печатная плата RDC2-0001a	