

Наименование параметра	Значение				
	А3М-20А	А3М-25А	А3М-32А	А3М-40А	А3М LED-63А
Напряжение питания, В	220В AC				
Номинальная частота, Гц	50				
Максимальная нагрузка, А	20	25	32	40	63
Максимальная мощность, кВА	4,4	5,5	7	8,8	13,86
Верхний порог напряжения, В	255±5				270±5
Гестезис Умакс, В	245±5				255±5
Нижний порог напряжения, В	180±5				170±5
Гестезис Умин, В	190±5				185±5
Время срабатывания, сек	0,1-0,6				
Задержка повторного включения, мин	01.фев				25±5 сек
Диапазон рабочих температур, ОС	от -20 до +50				
Степень защиты	IP20				
Потребляемая мощность, не более, Вт	2				
Механическая износостойкость, циклов	1 000 000				
Электрическая износостойкость, циклов	100 000				
Способ монтажа	din-рейка				
Отображение питающего напряжения, В	нет				ЖК-дисплей