

TC-K-TYPE-2M-200mm-M8 (0..+400°C)



Термопары тип К (хромель-алюмель) используются для измерения температур в широком диапазоне температур.

Красный контакт - плюс, синий - минус.

Параметр	Значение
Длина гильзы	200 мм
Диаметр гильзы	5 мм
Материал гильзы	Нержавеющая сталь
Длина кабеля	2 м
Тип	К
Материал	хромель-алюмель (ТХА)
Диапазон температур	0..+400°C
Диаметр резьбы	8 мм
Внутренняя изоляция	Стеклоткань
Внешний экран	Металлическая оплетка

Термопары типа К работают в нейтральной атмосфере или атмосфере с избытком кислорода. Не рекомендуется использовать в атмосфере с содержанием серы, так как сера воздействует на оба электрода и вредна для термопары.