

	Тип	Цвет	Сила света, мкд	Угол излучения	Доминир. длина волны, нм	Цвет линзы
GNL-3004GD	3мм	зеленый	15	60	565	матовый зеленый
GNL-3004HRD	3мм	оранжевый	300	60	640	матовый красный
GNL-3004UGC	3мм	зеленый	500	25	573	прозрачный зеленый
GNL-3015EGW	3мм	красный/ зеленый	15	60	635/565	матовый бесцветный
GNL-3014GT	3мм	зеленый	30	30	565	прозрачный зеленый
GNL-3014GD	3мм	зеленый	15	60	565	матовый зеленый
GNL-3014HRT	3мм	оранжевый	800	25	640	красный матовый
GNL-3014HRD	3мм	оранжевый	300	60	640	красный матовый
GNL-3017EGW	3мм	красный/ зеленый	12	60	635/566	матовый белый
GNL-5019EGW	5мм	красный/ зеленый	20	60	635/565	матовый белый
GNL-5013HRD	5мм	красный	500	60	640	матовый красный
GNL-5013GD	5мм	зеленый	15	60	565	матовый зеленый
GNL-5013HD	5мм	красный	5	60	700	матовый красный
GNL-5013UYC	5мм	желтый	2000	18	590	прозрачный бесцветный
GNL-5013URC	5мм	красный	1200	18	660	прозрачный бесцветный
GNL-0805GC	SMD	зеленый	12	120	567	прозрачный бесцветный
GNL-0805EC	SMD	оранжевый	18	120	635	прозрачный бесцветный
GNL-0805UGC	SMD	зеленый	50	120	574	прозрачный бесцветный
GNL-0805HRC	SMD	красный	40	120	660	прозрачный бесцветный
GNL-0603UGC	SMD	зеленый	60	120	572	прозрачный бесцветный
GNL-0603SRC	SMD	красный	15	120	660	прозрачный бесцветный
GNL-0603GC	SMD	зеленый	15	120	567	прозрачный бесцветный
GNL-0603HRC	SMD	красный	40	120	640	прозрачный бесцветный
GNL-1206EC	SMD	оранжевый	18	120	635	прозрачный бесцветный
GNL-1206UGC	SMD	зеленый	110	120	574	прозрачный бесцветный