

СТАРТ J78 150W 220V R7s

Галогенная лампа линейной серии СТАРТ J78 150W 220V R7s обладает самым длительным сроком службы – до 2000 часов и наиболее плотным и интенсивным световым потоком – в 2300 Лм.

Основные преимущества

Миниатюрная лампочка способна давать поразительно яркий и приятный белый свет. Специалисты разработали инновационное тугоплавкое стекло из кварца, дающее возможность закачивать в колбу галогены под большим давлением. Оно раскаляет спираль до очень высоких температур, увеличивая, соответственно, тепловую и световую отдачу.

Безопасность

Если одним из важнейших критериев при выборе ламп для Вас является их безопасность, то приобретение модели СТАРТ J78 150W 220V R7s – превосходное решение.

Среди многочисленных классов галогенных ламп, линейные считаются наиболее прочными. Вольфрамовая нить надёжно закреплена в специальных держателях-контактах и не оборвётся от малейшей встряски, как это часто случается со стандартными лампами накаливания.

Хотя колба галогенных ламп класса J78 сильно нагревается, к её разрушению это не приведёт – стекло охлаждает дихроичный отражатель.

Сфера применения

Линейные галогенные лампы – товар специфический. Изделие разрабатывалось для соответствующих осветительных приборов. Гнёзда под модели СТАРТ J78 R7s имеются у некоторых разновидностей светильников и прожекторов. Также эти лампы используются в кинопроекторах и медицинском оборудовании.

Технические характеристики

Серия: с отражателем и защитным стеклом

Мощность, Вт: 150

Световой поток, Лм: 2300

Напряжение и частота, В: 220

Цоколь: R7s

Срок службы, ч.: 2000

Габариты, мм: 78x8

