



Светодиодная лента S-типа Navigator NLS-2835ST – универсальный источник света, предназначенный для реализации сложных световых решений. Лента легко гнется в любой плоскости и надежно крепится к поверхностям, что позволяет создавать разнообразные световые инсталляции, надписи и рисунки.



- **Источник света – высокоэффективные светодиоды Epistar:**
 - Эффективность более 100 лм на ватт
 - Стабильный световой поток
 - Срок службы 50 000 часов
 - Яркие цвета
 - Гарантия 2 года
- **Для фиксации на поверхности применяется двусторонний скотч 3М:**
 - Повышенная адгезия – прочное и долговечное соединение с любой поверхностью
 - 100% влагостойкость
 - Повышенная термостойкость – выдерживает воздействие температур до 140 °C
 - Устойчивость к воздействию химически активных веществ (растворителей)
 - Стойкость к УФ-излучению

Области применения

- Интерьерное освещение
- Подсветка ниш и подвесных потолков
- Освещение рабочих поверхностей
- Подсветка контуров ступеней, арок, подоконников
- Мебельная подсветка
- Рекламная подсветка
- Изготовление световых коробов
- Оформление витрин
- Новогоднее оформление

Особенности эксплуатации

Ленту можно разрезать кратно мин. отрезку 42 мм по специально нанесенным линиям.

При подключении необходимо соблюдать полярность, которая указана на ленте и источнике питания.

При подключении к одному каналу источника питания более 5 м светодиодной ленты, рекомендуется каждые последующие 5 м подключать параллельно.

Подбор мощности источника питания осуществляется путем умножения потребляемой мощности одного метра ленты на количество используемых метров. Рекомендуется использовать источник питания с запасом по мощности. Для диммирования (изменения яркости) и создания динамических сцен необходимо использовать контроллеры Navigator.

Код продукта	Количество СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Длина в ролле, м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	Защита от пыли и влаги	Кол-во роллов в коробке	Штрихкод
NLS-2835CWST72-6-IP20-12V	72	6	5	42	дневной белый 6000 К	IP20	80/10/1	4680043 14470 9
NLS-2835WWST72-6-IP20-12V	72	6	5	42	теплый белый 3000 К	IP20	80/10/1	4680043 14471 6
NLS-2835RST72-6-IP20-12V	72	6	5	42	красный	IP20	80/10/1	4680043 14472 3
NLS-2835BST72-6-IP20-12V	72	6	5	42	синий	IP20	80/10/1	4680043 14473 0
NLS-2835GST72-6-IP20-12V	72	6	5	42	зеленый	IP20	80/10/1	4680043 14474 7