

Артикул модели
Тип

R500
Автомобильный инвертор

Вход	Входное напряжение	10-15 В DC
	Потребление тока при отсутствии нагрузки	<0,3 А
Выход	Номинальное выходное напряжение	220В /50Гц 5В DC/500мА
	Форма выходного напряжения	Модифицированная синусоида
	Номинальная мощность	500Вт
	Пиковая мощность	1000Вт
кпд		>90%
Защита	защита от перегрузки	Есть
	защита от перегрева	Есть
	защита от высокого напряжения	Есть
	Защита от короткого замыкания	Есть
	защита от низкого напряжения	менее 10+/-0,5В
	Предупреждение о низком напряжении	менее 10,5+/-0,5В
	Предохранитель	Внутр. 2*30А

Технические данные

Подключение к сети	Зажимы типа «Крокодил»
Вес	0,8 кг
Размеры (мм)	20*9,5*5,5 см