

Артикул модели  
Тип

**R700**  
**Автомобильный инвертор**

<b>Вход</b>	Входное напряжение	10-15 В DC
	Потребление тока при отсутствии нагрузки	<0,4 А
<b>Выход</b>	Номинальное выходное напряжение	2 * 220В /50Гц 5В DC/500мА
	Форма выходного напряжения	Модифицированная синусоида
	Номинальная мощность	700Вт
	Пиковая мощность	1400Вт
<b>кпд</b>		>90%
<b>Защита</b>	защита от перегрузки	Есть
	защита от перегрева	Есть
	защита от высокого напряжения	Есть
	Защита от короткого замыкания	Есть
	защита от низкого напряжения	менее 10+/-0,5В
	Предупреждение о низком напряжении	менее 10,5+/-0,5В
	Предохранитель	Внутр. 2*35А

### Технические данные

Подключение к сети	Зажимы типа «Крокодил»
Вес	1 кг
Размеры (мм)	25*17*6 см