


# КОНДЕНСАТОРЫ ОМБГ

Конденсаторы ОМБГ металлобумажные высоковольтные импульсные. Выпускаются в герметичных прямоугольных корпусах с лепестковыми выводами. Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов.


Основные характеристики конденсаторов ОМБГ:

- Номинальная ёмкость: 0,1 ... 10 мкф
- Номинальное напряжение: 160 ... 1600 В
- Допустимые отклонения ёмкости:  $\pm 10\%$ ;  $\pm 20\%$
- Интервал рабочих температур:  $-60 \dots +60 \text{ C}^\circ$

## ОМБГ-1



## ОМБГ-2



## ОМБГ-3

