

# Разъемы герметичные автомобильные с проводом



## РГА с проводом

- Предназначены для формирования быстроразъемных виброустойчивых герметичных соединений многопроволочных медных проводов
- Материал корпуса: нейлон 6,6
- Термостойкость корпуса: 105 °С
- Материал разъема: латунь марки Л63
- Покрытие разъема: электролитическое лужение
- Степень защиты: IP68
- Каждый комплект состоит из пары мама-папа, смонтированных с проводами 0,75мм<sup>2</sup>

SKU	товарные позиции цвет изоляции	Особенности конструкции	Рабочее напряжение, до (кВ)	Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Класс гибкости жилы	Материал контактной части	Покрытие контактной части	Технология монтажа
89507	РГА-2П с проводом (КВТ)	Виброустойчивый/ Герметичность	0.4	0.75	3/ 4/ 5/ 6	латунь	гальваническое лужение	опрессовка
89508	РГА-3П с проводом (КВТ)	Виброустойчивый/ Герметичность	0.4	0.75	3/ 4/ 5/ 6	латунь	гальваническое лужение	опрессовка