

Артикул модели
Тип

CS12-1000S
Адаптер с гнездом автоприкуривателя

Вход	Входное напряжение/Частота	100-240В ~60/50Гц
	Входная мощность	245мА
Выход	Номинальное выходное напряжение	12В
	Номинальная выходная сила тока	1000мА
	Номинальная мощность	12ВА
Защита	Сопротивление изоляции	100МΩ(при напряжении 500В DC)
	Напряжение пробоя	АС 3000В 50Гц в течение 1 мин или АС 3300В в течение 2сек

Технические данные

Тип сетевой вилки	евро
Первичная обмотка	110Т/0.29мм
Вторичная обмотка	15Т/0.55мм (тройная изоляция)
Обмотка смещения	9Т/0.29мм
Сердечник	магнитный стержень
Размер выходного штекера	40*Ø21мм
Полярность	«плюс» в центре
Вес	105гр
Размер корпуса	90x60x56мм