


РЕЗИСТОРЫ НАБОРЫ РЕЗИСТОРОВ ВЫВОДНЫЕ (АНАЛОГ НР1-4-9М) ИМПОРТНЫЕ РЕЗИСТОРНЫЕ СБОРКИ АНАЛОГИ НР1-4-9М

Основные параметры:



Диапазон номинальных значений сопротивления:	10 Ом...1 МОм (Ряд E24)
Точность:	1%, 2%, 5
Мощность рассеивания:	0,125 Вт
Максимальное рабочее напряжение:	200 В
Диапазон рабочих температур:	-55°C...+125°C



Система обозначений:

RA	A	10	682	J
Префикс	Схема соединения	Количество выводов	Номинальное сопротивление	Допуск
	A	4	1R0 1 Ом	F 1%
	100 10 Ом	G 2%
	T	14	102 1 кОм	J 5%

Схемы соединений:



Количество выводов	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L, мм	10,2	12,7	15,3	17,8	20,4	22,9	25,4	28	30,5	33,1	35,6



107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
 телефон: (495) 963-6120
 факс: (495) 963-4994
 e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д.31
 телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*
 e-mail: mgz@quartz1.ru