

**V.801F - 3148517921085**


Pistolet à cartouche 50 x 215 mm -



- Pour l'application de silicone, mastics, colles en cartouches standard 50 x 215 mm.
  - Débit de sortie réglable.
  - Relâchement de pression automatique arrêtant l'écoulement du produit lorsque la gâchette est relâchée.
  - Niveau de bruit réduit 70 dB(A).
  - Boîtier robuste en aluminium.
  - Pression d'utilisation 6,2 bar.
  - Consommation d'air moyenne 85 l/min.
  - Consommation d'air moyenne 2,9 cfm.
  - Connection outil 1/4".
  - Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".
  - Vibration <math><2,50 \text{ m/s}^2/\text{a}</math>.
  - Vibration 0,51 m/s<sup>2</sup>/K.
  - Pression acoustique 97,60 dB(A).
  - Niveau sonore 108,60 dB(A).
- Pistolet à cartouche 50 x 215 mm

**Caractéristiques techniques**

Poids (kg) : 1.1



Longueur L [mm] : 305

Longueur L1 : 62

Hauteur H [mm] : 168