


MPB series

標準品 Standard

- インバータなどの高周波・大電流回路に最適です。
For applications where high frequency and high current are required. Standard (TV, display monitor, power supply, lighting inverter, etc)
- 外装に難燃性(UL94 V-0)のエポキシ樹脂を使用していますので、安全性に優れています。
Coated with flame-retardant (UL94 V-0) epoxy resin.




◆規格表 / SPECIFICATION

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40 ~ +105°C
定格電圧範囲 Rated Voltage Range (U _R)	250Vdc, 450Vdc, 630Vdc
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±3%(H), ±5%(J), ±10%(K)
誘電正接 tan δ	0.001max at 1kHz
耐電圧 Voltage Proof	U _R × 150% 60s
絶縁抵抗 Insulation Resistance	C ≤ 0.33 μF: 25000M Ω min C > 0.33 μF: 7500 Ω F min
準拠規格 Reference Standard	JIS C 5101-16, JIS C 5101-1

◆呼称方法 / PART NUMBER



◆寸法図 / DIMENSIONS



◆周波数に対する許容電流 / PERMISSIBLE CURRENT FOR FREQUENCY

