

Технические характеристики продукта

Спецификации



Точечный датчик дуги VA1DA-20, длина 20 м

REL52801



Основные характеристики

Серия	Easergy Sepam P3 VAMP
Тип продукта	Датчик дуги
Совместимость продукта	V121 V125 V221 V321
Количество в упаковке	1 шт.
Зона чувствительности светового спектра	400...1100 nm

Дополнительные характеристики

Исполнение	Standard
Материал	Пластик
Длина	20 m
Время обнаружения	1 ms
световая чувствительность	8000...10000 лк
Ширина	55 mm
Высота	25 mm
Глубина	14 mm
Вес нетто	1 kg

Условия эксплуатации

Степень загрязнения	2
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	25,0 cm
Package 1 Length	28,0 cm
Package 1 Weight	0,57 kg
Unit Type of Package 2	S03

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,85 kg

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

☒

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

☒

Не Содержит Ртуты

☒

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль Кругооборота	Информация о конце срока службы