

# Лицевая панель для СТН0024, черная



Лицевая панель черная для термостата [СТН0024](#), внешние размеры - 74 x 29 мм, матовое внутреннее окно 49 x 17 мм, скотч 3М.

Лицевая панель придаст завершенный вид встроенным термостатам [СТН0024](#).

Внутренне окно матовое с тонировкой (пропускание света 30%)

- маскирует выключенные сегменты светодиодного индикатора;
- скрывает индикатор в выключенном состоянии;
- улучшает читаемость индикатора;

Для крепления лицевой панели в комплекте имеется прозрачный высокопрочный УФ-стойкий скотч 3М.

Рекомендации по монтажу:

- рекомендуемое расстояние от индикатора до лицевой панели - 1..5мм (увеличение расстояния размывает изображение);
- наклеиваемую поверхность обезжирить в теплой мыльной воде. Для обезжиривания не использовать спирт и растворители!;
- отрезать полоски скотча необходимого размера и приклеить на тыльную сторону лицевой панели по периметру рамки, без нахлеста на внутреннее окно (тыльная сторона не гладкая);
- приклеить лицевую панель.
- удалить защитную пленку с лицевой стороны.

Толщина лицевой панели - 1 мм.

Лицевые панели для СТН0024 предназначены для использования с модулями термостата [СТН0024](#) и имеют соответствующие отверстия под кнопки и маркировку.

Габаритные размеры

