




Термоусаживаемые соединители под пайку

Тип: ПК-Т

- ☒ Предназначены для паяного соединения внахлест и встык многопроволочных медных проводов
- ☒ Материал изоляции: сшитый полиэтилен. Не содержит галогенов
- ☒ Термостойкость изоляции: 125 °C
- ☒ Максимальное напряжение: 690 В
- ☒ Особенности конструкции:
 - в центре соединителя расположено кольцо низкотемпературного припоя
 - по краям соединителя на внутренней поверхности термоусаживаемой трубки интегрированы цветные пояски термоплавкого клея, обеспечивающие полную герметичность соединения после усадки
- ☒ Прозрачная изоляция обеспечивает визуальный контроль в процессе монтажа
- ☒ Цвет поясков термоплавкого клея помогает идентифицировать размеры
- ☒ При монтаже припой равномерно прогревается со всех сторон до расплавления вокруг контактного соединения жил
- ☒ Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен



Наименование, цвет манжеты	Размеры (мм)					Сечение (мм ²)	Ток (А)
	L	d ₁	A(min)	B(min)	A,B(max)		
ПК-Т 1.0 [™] КВТ 	40.0	2.7	1.4	1.2	2.7	0.5-1.0	19
ПК-Т 2.5 [™] КВТ 	40.0	4.5	2.3	2.0	4.5	1.5-2.5	27
ПК-Т 6.0 [™] КВТ 	40.0	6.0	3.7	3.4	6.0	4.0-6.0	48