



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Стандарт DVB-T2; Multiple PLP	●	●	●	●	●	●	●
Стандарт DVB-C	○	●	○	●	●	○	●
Поддержка SD/HD MPEG4 H.264	●	●	●	●	●	●	●
Электронный программный гид (EPG)	●	●	●	●	●	●	●
Отложенный просмотр (Time Shift)	●	●	●	●	●	●	●
Персональный видео рекордер (PVR)	●	●	●	●	●	●	●
Таймер записи	●	●	●	●	●	●	●
Телетекст, субтитры	●	●	●	●	●	●	●
Родительский контроль	●	●	●	●	●	●	●
Просмотр медиа файлов	●	●	●	●	●	●	●
USB 2.0	●	●	●	●	●	●	●
Дисплей на передней панели	○	○	○	○	●	●	●
Кнопки переключения на панели	○	○	●	●	●	●	●
Возможность подключения выносного ИК приемника	○	●	○	○	○	○	○
Поддержка DOLBY DIGITAL / AC-3	●	●	○	●	●	○	●
Наличие функции просмотра IPTV, YouTube, ivi, Megogo через Wi-Fi адаптер	●	●	●	●	●	●	●
Корпус	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	металл	металл
Разъемы подключения	HDMI, 3,5 стерео, 2 USB, ANT IN	HDMI, 3,5 стерео, 2 USB, IR, ANT IN	HDMI, RCA, USB, ANT IN/OUT	HDMI, RCA, 2 USB, ANT IN	HDMI, RCA, 2 USB, ANT IN/OUT	HDMI, RCA, USB, Coaxial, ANT IN/OUT	HDMI, RCA, 2 USB, ANT IN/OUT
Процессор	Avalink AVL1509C	GX 3235S	MSTAR MSD7T01/7T00	GX 3235S	GX 3235S	MSTAR MSD7T01/7T00	GX 3235S
Тюнер	MAXLINEAR MXL 608	MAXLINEAR MXL 608	RT836	MAXLINEAR MXL 608	MAXLINEAR MXL 608	RT836	MAXLINEAR MXL 608
Блок питания	внешний / 5V 2A	внешний / 5V 2A	внешний / 5V 2A	внешний / 5V 2A	внешний / 5V 1.5A	встроенный / 220V	встроенный / 220V
Размер и вес приставки	100x60x25 мм / 0.26 кг	100x60x25 мм / 0.26 кг	120x63.5x29 мм / 0.326 кг	115x63x23 мм / 0.20 кг	125x63x28 мм / 0.33 кг	148x82x35 мм / 0.46 кг	148x80x35мм / 0.390 кг
Размер/вес коробки (20 шт)	58x36,5x17 см / 10 кг	58x36,5x17 см / 10 кг	35x30x22.5 см / 6.56 кг	36.5x32x21 см / 5.7 кг	37x27x29 см / 6.57 кг	40.5x32.5x25 см / 9.11 кг	27x28x36 см / 8.48 кг
Комплектация / аксессуары	Пульт ДУ, батарейки AAA, кабель соединительный 3RCA-3RCA или 3,5 стерео-3RCA (кроме модели T42D), руководство пользователя, гарантийный талон. Опционально: блок питания внешний, выносной ИК приемник, крепление для приставки на любой поверхности.						