

PN800S

Универсальный автомобильный адаптер


Описание:

Универсальный автомобильный адаптер **PN800S** преобразует электрический ток автомобильного прикуривателя, получая напряжение на выходе: 1,5 / 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 / 12,0 В. Набор из 8 наиболее распространенных входных разъемов и выбор полярности позволяют использовать адаптер для питания большого количества электроприборов, таких как плееры, CD плееры, радио, электрические игрушки и др. Автомобильный адаптер **PN800S** – адаптер с импульсной модуляцией (в его стабилизаторе используется широтно-импульсная модуляция). Эта схема позволяет реализовать большие значения выходного тока по сравнению с обычными линейными схемами стабилизации и уменьшает размер адаптера. Она обеспечивает защиту от короткого замыкания и защиту от перегрузок, также адаптер меньше греется.

Порядок работы:

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием адаптера!

1. *Напряжение:* Определите напряжение, требуемое Вашему электроприбору. Установите переключатель на корпусе адаптера на нужное напряжение. Если напряжение не известно, начните с наименьшего (1,5 В). Если прибор не работает при этом напряжении, переключите на следующее, пока прибор не заработает.
3. *Ток:* Определите ток, потребляемый Вашим электроприбором, и убедитесь, что для его питания можно использовать стабилизированный блок питания 800 мА.
2. *Тип разъема:* Выберите тип входного разъема, подходящий для данного электроприбора. Разъем должен входить в гнездо с легким усилием. Не пытайтесь вставить разъем, если он входит с большим нажимом, так как это может привести к повреждению электроприбора.
4. *Полярность:* Определите полярность Вашего электроприбора (указывается на самом приборе или в инструкции по его эксплуатации). Соедините шнур адаптера с соответствующим разъемом. Поверните их так, чтобы стрелки были направлены друг на друга, и Вы получите обозначение выбранной полярности.



5. Подключите адаптер к автомобильному прикуривателю.
6. Если устройство не работает должным образом, немедленно отключите адаптер и проверьте правильность установки режима работы адаптера.
7. Если Вы не используете адаптер, отключите его от сети питания.

Инструкции по технике безопасности:

- Во избежание каких-либо повреждений проверьте напряжение и полярность прибора перед использованием.
- Не включайте адаптер в автомобильный прикуриватель, пока Вы не вставили разъем в электроприбор.
- Отключайте адаптер от автомобильного прикуривателя, если Вы им не пользуетесь.
- Не разбирайте адаптер.

Технические характеристики:

Входное напряжение: 12 -13,8В DC

Выходное напряжение: DC 1,5 / 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 / 12,0 В

Выходной ток: 800мА

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.