



**NCT**



**Нейлоновые кабельные стяжки (хомуты) Navigator серии NCT** предназначены для соединения в пучок и монтажа кабелей и проводников. Используются при сборке компьютерной техники, электрических распределительных шкафов и щитов, для маркировки проводов, бандажирования электропроводки в закрытых помещениях и на открытом воздухе.

- Морозоустойчивость
- Устойчивость к УФ-излучению (черные)
- Материал – нейлон 66 DuPont
- Температура эксплуатации от  $-45$  до  $+80$  °C



Код продукта	Ширина W, мм	Длина L, мм	Диаметр обхвата, мм	Толщина, мм	Макс. нагрузка, кг	Цвет	Количество в упаковке (шт./упак./упак.)	Штрихкод
NCT-025-060-100/WH	2,5	60	2-11	1	8	белый	100/20/700	4670004 71036 4
NCT-025-080-100/WH	2,5	80	2-18	1	8	белый	100/20/600	4670004 71037 1
NCT-025-100-100/WH	2,5	100	2-22	1	8	белый	100/20/500	4670004 71030 2
NCT-025-120-100/WH	2,5	120	2-30	1	8	белый	100/20/460	4670004 71031 9
NCT-025-150-100/WH	2,5	150	2-35	1,05	8	белый	100/20/360	4670004 71032 6
NCT-025-200-100/WH	2,5	200	3-50	1,05	8	белый	100/20/360	4670004 71034 0
NCT-036-100-100/WH	3,6	100	3-22	1,15	18	белый	100/20/300	4670004 71038 8
NCT-036-150-100/WH	3,6	150	3-35	1,15	18	белый	100/20/260	4670004 71040 1
NCT-036-180-100/WH	3,6	180	3-42	1,15	18	белый	100/20/220	4670004 71041 8
NCT-036-200-100/WH	3,6	200	3-50	1,15	18	белый	100/20/200	4670004 71042 5
NCT-036-250-100/WH	3,6	250	3-65	1,2	18	белый	100/20/180	4670004 71043 2
NCT-036-300-100/WH	3,6	300	3-80	1,2	18	белый	100/20/160	4670004 71044 9
NCT-036-350-100/WH	3,6	350	3-90	1,3	18	белый	100/20/120	4670004 71045 6
NCT-048-180-100/WH	4,8	180	3-42	1,15	22	белый	100/10/150	4670004 71048 7
NCT-048-200-100/WH	4,8	200	3-50	1,2	22	белый	100/10/150	4670004 71049 4
NCT-048-250-100/WH	4,8	250	3-65	1,3	22	белый	100/10/120	4670004 71050 0
NCT-048-300-100/WH	4,8	300	3-80	1,3	22	белый	100/10/100	4670004 71051 7
NCT-048-350-100/WH	4,8	350	3-90	1,3	22	белый	100/10/80	4670004 71052 4
NCT-048-400-100/WH	4,8	400	3-105	1,3	22	белый	100/10/70	4670004 71053 1
NCT-048-450-100/WH	4,8	450	3-130	1,3	22	белый	100/10/70	4670004 71054 8
NCT-048-500-100/WH	4,8	500	3-150	1,3	22	белый	100/10/50	4670004 71055 5
NCT-076-300-100/WH	7,6	300	4-80	1,5	55	белый	100/5/60	4670004 71056 2
NCT-076-350-100/WH	7,6	350	4-90	1,5	55	белый	100/5/50	4670004 71057 9
NCT-076-400-100/WH	7,6	400	4-105	1,5	55	белый	100/5/50	4670004 71058 6
NCT-076-450-100/WH	7,6	450	4-130	1,5	55	белый	100/5/40	4670004 71059 3
NCT-076-500-100/WH	7,6	500	4-150	1,5	55	белый	100/5/30	4670004 71060 9
NCT-025-100-100/BL	2,5	100	2-11	1	8	черный	100/20/50	4670004 71332 7
NCT-025-150-100/BL	2,5	150	2-35	1,05	8	черный	100/20/360	4670004 71333 4
NCT-025-200-100/BL	2,5	200	3-50	1,05	8	черный	100/20/360	4670004 71334 1
NCT-036-100-100/BL	3,6	100	3-22	1,15	18	черный	100/20/300	4670004 71335 8
NCT-036-150-100/BL	3,6	150	3-35	1,15	18	черный	100/20/260	4670004 71336 5
NCT-036-200-100/BL	3,6	200	3-50	1,15	18	черный	100/20/200	4670004 71337 2
NCT-036-250-100/BL	3,6	250	3-65	1,2	18	черный	100/20/180	4670004 71338 9
NCT-036-300-100/BL	3,6	300	3-80	1,2	18	черный	100/20/160	4670004 71339 6
NCT-048-200-100/BL	4,8	200	3-50	1,2	22	черный	100/10/150	4670004 71340 2
NCT-048-250-100/BL	4,8	250	3-65	1,3	22	черный	100/10/120	4670004 71341 9
NCT-048-300-100/BL	4,8	300	3-80	1,3	22	черный	100/10/100	4670004 71342 6
NCT-048-350-100/BL	4,8	350	3-90	1,3	22	черный	100/10/80	4670004 71343 3
NCT-048-400-100/BL	4,8	400	3-105	1,3	22	черный	100/10/70	4670004 71344 0
NCT-076-300-100/BL	7,6	300	4-80	1,5	55	черный	100/5/60	4670004 71345 7
NCT-076-400-100/BL	7,6	400	4-105	1,5	55	черный	100/5/50	4670004 71346 4