

Fiche de Données Produit Product Data Sheet

28 rue Fernand Pelloutier
92582 Clichy Cedex – France
Tel : 01 47 15 54 54 – Fax : 01 42 70 16 67

HBP1312 – 131944 – GY6,35 12x44 12V 40W ECOHALO

Caractéristiques Electriques/ Electrical Characteristics

Tension (V)	12V
Type	AXIAL FILAMENT
Watts (W)	40W

Données Commerciales/ Commercial data

Code ORBITEC/ ORBITEC Code	131944
Référence ORBITEC/ ORBITEC reference	HBP 1312
Désignation ORBITEC/ ORBITEC description	GY6,35 12x44 12V 40W ECOHALO

Données de Fabrication/ Manufacturing Data

Marque/ Brand	ORBITEC
---------------	---------

Réglementation/ Standards

Conformité RoHS/ RoHS Compliance	Oui/yes
Conformité REACH/ REACH Compliance	
Eco-contribution (DEEE)	Oui/yes

Caractéristiques Générales/ General Characteristics

Culot/ Base	GY6,35
Forme/ Shape	BI-PIN
Technologie/ Technology	ECO-HALO
Flux lumineux nominal/ Lumen output	860 lumen
Température de couleur/ Color Temperature	2 900 K
Couleur/ Color	blanc/white

Caractéristiques Dimensionnelles/ Dimensions

Diametre/ Diameter (mm)	12 mm
Longueur/ Length (mm)	44 mm
Poids/ Weight	5.55g

Données Logistiques/ Logistic data

Unité Consommateur/ Consumer Unit	10pcs
Conditionnement/ Pack quantity	100pcs