

Технические характеристики

Модель	500G	501G	502G	503G
Потребляемая мощность (220 В)	20 Вт	30 Вт	40 Вт	60 Вт
Диапазон температур	420 °C	300 °C	370 °C	420 °C
Нагревательный элемент	нихромовый, двойная намотка			
Стандартный наконечник	BB3	BB4		BB6
Длина (без кабеля)	199 мм	207 мм		248 мм
Вес (без кабеля)	60 г	65 г		95 г