


ТЯГОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ RUTRIKE 6-EVF-45




Аккумулятор RUTRIKE 6-EVF-45 - необслуживаемый герметизированный свинцово-кислотный аккумулятор со сгущенным гелеобразным электролитом (изготовлен по технологии GEL) и системой рекомбинации газов (VRLA).

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	диоксид свинца	свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота


РАЗМЕРЫ АККУМУЛЯТОРА



Высота 175±2мм



Ширина 121±2мм



Длина 223±2мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ёмкость:	45 Ач
Напряжение:	12 V
Вес:	13 ±0,1 кг
Плавающая зарядка	13.5V-13.8V(25°C)
Циклическая зарядка	14.7V-14.9V(25°C)
Максимальный зарядный ток	6,5 А
Скорость саморазряда (20C)	>=85% за 3 месяца
Входное сопротивление	при полном заряде АКБ <=10mΩ

ПОЧАСОВАЯ РАЗРЯДКА И ЁМКОСТЬ


3-часовой разряд	Разрядка 22,5 А / 10,5V	Ёмкость 45 Ач
5-часовой разряд	Разрядка 9 А / 10,5V	Ёмкость 48 Ач
10-часовой разряд	Разрядка 4,5 А / 10,5V	Ёмкость 50Ач
20-часовой разряд	Разрядка 2,25 А / 10,5V	Ёмкость 55 Ач

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Зарядка	0°C - 50°C
Разрядка	- 10°C - 40°C
Хранение	- 15°C - 40°C

ГРАФИКИ РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Кривая разряда



Количество циклов разряда

