

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor

Components

centre contact
 outer contact
 other metal parts
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance
 return loss

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 sonstige Metallteile
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Rückflussdämpfung

G39: 0.8/3.7 AF Draka
 0.8/3.7C BEDEA Videokabel
 1505A Belden HDTV
 Image 720 Argosy
 Telass 80 BEDEA
 IEC 60169-8
 A4231
 Crimp
 Crimp





Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3 / GD-ZnAl4Cu1
 Cu SF w
 PTFE
 MVQ

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Cu2Ni5 / Zn / Cu6Ni6
 Ni5

75 Ω
 typ.: 1 GHz - 36 dB;
 2 GHz - 31 dB;
 3 GHz - 29 dB

a	16976	07.09.05	JA	2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	11.07.	JA	
				gepr./appr.	12.07.05	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
Maßstab/scale				Benennung/title			
2:1				BNC-Kabelstecker BNC Straight Plug			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01002A0055		 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4
Ersatz für/ replaces				EWA50040-10			