


Варикап KV136



Тип прибора	Сд, пф				Qв			Iобр, мкА (при Uобр, В)	Uобр, В	Т, °С	$\alpha_{Св}$, 1/°С (при Uобр, В)
	мин	макс	Uобр, В	fгзм, МГц	мин	Uобр, В	fгзм, МГц				
КВ136А	17,1	18,9	4	10	400	4	40	0,02 (25)	30	-60...+125	4×10^{-4} (4)
КВ136Б	19,8	24,2	4	10	400	4	40	0,02 (25)	30	-60...+125	4×10^{-4} (4)
КВ136В	17,1	18,9	4	10	500	4	40	0,02 (25)	30	-60...+125	4×10^{-4} (4)
КВ136Г	19,8	24,2	4	10	500	4	40	0,02 (25)	30	-60...+125	4×10^{-4} (4)