

Газовая горелка DAYREX 48 представляет собой компактное, но при этом надёжное оборудование, которое широко используется для работы с термоусаживаемыми трубками, для монтажа наконечников, для работы с пластиком, снятия старой краски, для кемпинга, плавления и ремонта электронных и ювелирных изделий, DIY инструментов, авторемонта, в стоматологии и других сферах и хобби и т.п.. Отличительной чертой является возможность работы в двух режимах горения пламени - стандартное и объёмное. Наличие встроенных систем "Anti-leakage" и "360 rotation" обеспечивает удобство эксплуатации даже в самых тяжёлых условиях.

#### Технические характеристики газовой горелки DAYREX 48

Пьезоподжиг

Регулятор уровня пламени

Переключатель режимов горения пламени

Предварительный нагрев газа

Тип пламени клиновидное

Соединение цанговое

Вес ,210 грамм

Температура пламени, 1300

Расход топлива,126 г/ч

Длина открытого пламени 180 мм

Длина объёмного пламени 221 мм

#### Размеры

Длина 13,5 мм

Ширина 38 мм

Высота 60 мм