

# DAYREX

МОДЕЛЬ DR-48

- Универсальная газовая горелка.
- Электронное воспламенение.
- Безопасная.
- Надежная.
- Беспроводная.
- Температура открытого пламени – 1300°C.
- Длина направленного пламени – 180 мм.
- Длина объёмного пламени – 220 мм.
- Расход газа – 2,1 г/мин.

## ВНИМАНИЕ!

1. Не присоединяйте горелку к газовому баллону возле открытого огня или горючих материалов.
  2. Используйте высококачественный очищенный газ бутан.
  3. Газ бутан очень огнеопасен, при обращении с ним будьте осторожны.
  4. Не бросайте горелку.
  5. Не используйте горелку при температуре окружающей среды выше 50°C.
  6. Храните горелку в недоступном для детей месте.
  7. Перед тем как убрать на хранение, дайте горелке остыть.
3. Во время поджига и работы горелки держите горелку на расстоянии вытянутой руки.
  4. Не разрешайте детям пользоваться горелкой.
  5. Запрещается вносить изменения в конструкцию горелки.
  6. Не дотрагивайтесь до металлических частей горелки во время работы.
  7. Во время работы горелки рекомендуется иметь под рукой влажную губку.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Плотно вставьте горелку в заправочное гнездо газового баллона.
2. Поверните горелку по часовой стрелке до упора.
3. Поверните немного ручку подачи газа.
4. Поднесите открытое пламя к раструбу горелки.
5. После возгорания, регулируйте длину пламени поворотом ручки подачи газа.
6. Во время работы горелки ее можно вращать на 360 градусов.
7. Для выключения горелки необходимо повернуть рукоятку подачи газа в положение OFF.
8. Движение ручки изменения пламени “вперед-назад” позволяет менять пламя из направленного в объемное.
9. Использование газа DAYREX увеличивает срок службы горелки более чем в два раза.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Использовать газовую горелку необходимо в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
2. Не используйте горелку, если происходит утечка газа, если горелка неисправна или работает ненадлежащим образом. При обнаружении любого из вышеперечисленных признаков,

немедленно прекратите использование горелки, выключите ее и отсоедините от газового баллона.

## ГАРАНТИЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента покупки.
2. Гарантия действительна при наличии чека, заводской упаковки и отсутствия механических повреждений горелки.
3. Использование перезаправленных баллонов и засорение форсунки горелки делает гарантию не действительной.
4. При покупке обязательно проверьте работу, комплектность и внешний вид изделия.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца  
с расшифровкой \_\_\_\_\_

Печать магазина \_\_\_\_\_

Manufacturer for DAYREX GROUP ZURICH SWITZERLAND  
Made in Ningbo, PRC.

EASTERN EUROPE and CIS COUNTRIES DEPARTMENT  
DAYREX-RUS MOSCOW RUSSIA.

Изготовитель: ДАЙРЕКС ГРУПП.

Изготовлено: 1018 Минан роуд, Винжоу дистрикт, Нингбо, Китай.

Подавец: ООО «ФЛЭШ», 119146, Россия, Москва,  
ул.1-я Фрунзенская, дом 3а, строение 1, этаж 3, помещение 1а.

[www.dayrex.ru](http://www.dayrex.ru)