



Периметр наружный, мм	904,0
Масса теоретическая, кг/пог.м.	2,453

- * – Размеры для справок.
- Допуски на размеры согласно ГОСТ 8617–81.
- Неуказанные отклонения формы и расположения поверхностей по ГОСТ 22233–2001 как для профилей нормальной точности.
- Трещины, расслоения материала и заусенцы не допускаются.
- Неуказанные и технологические радиусы скруглений 0,25 мм.
- Состояние материала Т1 по ГОСТ 22233–2001.

Перв. примен. Справ. N Взам.инв.Н Инв.Н субл. Пооп. и дата Пооп. и дата Инв.Н посл.

					АВМ 2000.04.077			
Изм.	Лист	N докум.	Пооп.	Дата	Профиль алюминиевый АВМ-077	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						A		2:1
Проб.						Лист	Листов 1	
Т.контр.					Сплав АД31			
Н.контр.					ГОСТ 4784–97			
Утв.					ООО "АвтоВим"			