


Anschlußmaße nach IEC 169-16 /
mating face according to IEC 169-16



Innenleiter / inner conductor
Außenleiter / outer conductor
Isolierung / insulator

CuPb1.15Ni1 (C97) Cu2Ag5
CuZn39Pb3 CuSnZn3
PTFE


Ⓐ VSWR (typisch / typical)


1.018 bei/at 1 GHz
1.020 bei/at 2 GHz
1.036 bei/at 4 GHz
1.094 bei/at 10 GHz

Einfügedämpfung / insertion loss

≤0.1 dB bis / up to 4 GHz

M1:1



a	12844	24.09.01	HM	2001	Tag	Name	Werkstoff
				Gez.	16.03.	HM	
				Gep.	22.03.01	BJ	Oberfläche
				Norm			
				Maßstab	Benennung		
2:1	N-Kupplung (f-f) N Adaptor (f-f)			 Telegärtner			
Maße ohne Toleranzang. nach	Unteri.-Art	Zeichn.-Nr.	J01024A0004				
	K						
And.-Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name		Ersatz für		