


## 12mm角タイプ タクトスイッチ

12mm Square Type TACT Switch

SKHC Series

安定した操作フィーリングと豊富なバラエティが好評。  
Highly appraised series with a stable control feel and in wide varieties.



当シリーズは内部接続および、構成部品・材料に鉛を含まない製品を取り揃えております。  
This series covers products that do not contain lead in the internal connections, component parts, or materials.

## ■ 特長

- 取付方法は、プリント基板へスナップイン方式で直接取付け可能。
- 出力端子の一部がジャンパリードとして使えますので、回路設計が容易。
- 標準にてつまみも用意 (P.409を参照願います)。

## ■ 用途

- 各種オーディオ機器、事務機、通信機、計測器、TV、VTR用

## ■ Features

- Snap-in type, can be mounted directly on PC board.
- Part of output terminals can be used as jumper leads, thus making circuit arrangement easy.
- For knobs, see P.409.

## ■ Applications

- All types of audio products, business machines, communications equipment, measuring instruments, TV sets, VCRs, etc.

## ■ 製品一覧 Products Line

## ● バーチカルタイプ Vertical Type

製品番号 Products No.	作動力 Operating force	操作方向 Operating direction	移動量 Travel (mm)	最大定格 Rating (max.)	動作寿命 Operating life (5mA 5V DC)	初期接触抵抗 Initial contact resistance	ステム色調 Stem color	ハウジング色調 Housing color	バラエティ Variety	最小梱包単位 Minimum packing unit	電印納対応製品 Products for Densokunou	図番 Drawing No.
SKHCAEA010	0.74N	Vertical	0.3	50mA 12VDC	5×10 <sup>5</sup> cycles	100mΩ max.	Blue	Black	Joint stem type	1,000	●	1
SKHCAA010	1.27N				1×10 <sup>6</sup> cycles		Black				●	
SKHCACA010	2.55N				5×10 <sup>5</sup> cycles		Dark gray				●	
SKHCFA010	0.74N				5×10 <sup>5</sup> cycles		Blue		●		Flat stem type	2
SKHCABA010	1.27N				1×10 <sup>6</sup> cycles		Black		●			
SKHCADA010	2.55N				5×10 <sup>5</sup> cycles		Dark gray		●			

## ● ホリゾンタルタイプ Horizontal Type

製品番号 Products No.	作動力 Operating force	取付方向 Mounting direction	移動量 Travel (mm)	最大定格 Rating (max.)	動作寿命 Operating life (5mA 5V DC)	初期接触抵抗 Initial contact resistance	ステム色調 Stem color	ハウジング色調 Housing color	最小梱包単位 Minimum packing unit	電印納対応製品 Products for Densokunou	図番 Drawing No.
SKHCLAA010	1.27N	Horizontal	0.3	50mA 12V DC	5×10 <sup>5</sup> cycles	100mΩ max.	Black	Black	1,000	●	3

注記  
Notes

1. 詳細仕様は、P.403をご参照願います。
2. はんだ付条件は、P.404をご参照願います。
3. 鉛フリー対応製品の詳細は、お問合せください。
1. For detailed specifications, see P.403.
2. For soldering conditions, see P.404.
3. For more information about lead-free products, contact ALPS.

Dual-in-line  
Package TypeVariable Resistor  
Type  
Multi Control Devices  
Switch TypeAbsolute Type  
Encoders  
Incremental Type

Jog Shuttle

Snap-in Type

Surface Mount Type  
Sharp Feeling

Radial Type

Snap-in Type

Surface Mount Type  
Soft Feeling


Radial Type

■ 外形図 Dimensions

Unit : mm

No.	形状 Style	プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ取付面より見る) PC board mounting hole dimensions (Viewed from switch mounting face)
1	<p><b>Joint Stem Type</b></p>	
2	<p><b>Flat Stem Type</b></p>	
3	<p><b>Horizontal Type</b></p>	

■ 回路図 Circuit Diagram



**注記**  
Note

プリント基板の板厚は、1.6mmをご使用ください。  
Using a 1.6mm thick PC board is recommended.