

# МАРКЕРЫ И КЕМБРИКИ

## КЕМБРИКИ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ

Материал: мягкий поливинилхлорид.

Допустимые температуры: до 80°C.

Цвет: красный, белый, синий, желтый, черный, зеленый.

Наим-е	Размеры, мм		Диаметр провода, мм <sup>2</sup>
	D1	D2	
ACS-1,25	3.3	3.2	1.25
ACS-2	3.7	3.6	2.0
ACS-3.5	4.3	4.1	3.5
ACS-5.5	5.6	5.2	5.5
ACS-8	6.8	6.3	8.0
ACS-14	8.5	8.0	14.0
ACS-22	10.3	9.5	22.0
ACS-38	13.0	11.5	38.0
ACS-60	14.5	13.5	60.0



## МАРКЕРЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

**Маркеры для кабелей** с круглым поперечным сечением для маркировки кабеля до монтажа.

Зубчатая внутренняя поверхность маркера предотвращает его скольжение по кабелю.

Поставляются в бухтах в виде ленты.

Возможные типы маркировок: 1,2,3...9; A,B,C...Z; +; - и др.

Материал: мягкий поливинилхлорид.

Допустимые температуры: до 85°C.

Поставляются в бухтах по 1000, 500, 250, 100 шт.

Цвет: желтый.


Наименование	Размер провода, мм	Ширина, мм	Норма упаковки, шт.	Тип
ECM-0-R	2.6~3.4	4.0	1000	ECM
ECM-1-R	3.1~3.9			
ECM-1.5-R	3.5~4.5			
ECM-2-R	3.8~5.5	6.0	500	OSM
ECM-3-R	5.0~9.0		250	
OSM-1.25	1.25 мм <sup>2</sup>	внутр. диам. 3.2 мм	100	OSM
OSM-2	2 мм <sup>2</sup>	внутр. диам. 3.6 мм	100	
OM-0.75	3.0	10.0	100	OM
OM-1.25	3.2			
OM-2	3.6			
OM-3.5	4.2			
OM-5.5	5.1			
OM-8	6.2			



Тип ECM



Тип OSM



Тип OM

**Маркировочная планка** предназначена для привязки пучков кабелей или проводов на стяжки. Состоит из планки типа MS, на которую монтируются наборные маркеров OFM-1.

Маркеры OFM-1 также могут быть использованы для плоского кабеля с шириной до 9 мм.

Материал: маркер - мягкий поливинилхлорид, планка - нейлон 66 (UL 94V-2).


Цвет: маркер - желтый, планка - белый.

Упаковка: 100 шт.


Длина планки:

MS-65 - 66 мм,

MS-100 - 103 мм.



OFM-1



MS-65, MS-103

