

РАЗЪЕМЫ D-SUB



DB – серия





Тип на кабель под пайку.
 Рабочее напряжение 500 В.
 Предельный ток 5 А.
 Сопротивление изолятора > 1000 МОм.
 Температурный диапазон -55 ~ +105 °С.

Наименование	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм
DB-9F	16,30	25,00	30,08	19,02
DB-15F	24,60	33,30	39,2	27,07
DB-19F	30,00	38,86	44,8	32,8
DB-25F	38,30	47,10	53,1	41,1
DB-23F	35,30	44,30	50,3	38,3
DB-37F	54,80	63,50	69,4	57,3
DB-9M	16,92	25,00	30,08	19,02
DB-15M	25,25	33,30	39,2	27,07
DB-19M	30,60	38,86	44,8	32,8
DB-23M	35,90	44,30	50,3	38,3
DB-25M	38,96	47,10	53,1	41,1
DB-37M	55,42	63,50	69,4	57,3

Наименование	Кол-во контактов	Тип	Вид контакта	Упаковка, шт.
DB 9-M	9	Каб.	Вилка	50
DB 9-F	9	Каб.	Розетка	50
DB 15-M	15	Каб.	Вилка	50
DB 15-F	15	Каб.	Розетка	50
DB 25-M	25	Каб.	Вилка	50
DB 25-F	25	Каб.	Розетка	50
DB 37-M	37	Каб.	Вилка	40
DB 37-F	37	Каб.	Розетка	40



DB...F



DB...M

