

Наименование	Номинальное сопротивление, Ом	Рабочее напряжение, В	Максимальное напряжение, В	Тип корпуса	Токовые характеристики*		
					I, А (0 сек)	I, мА (180 сек)	I, мА (60 мин)
MZ73-12	12±20%	220	270	Трехвыводной	≥ 18	≤ 300	≤ 5
MZ73-14	14±20%	220	270	Трехвыводной	≥ 18	≤ 300	≤ 5
MZ73-18	18±20%	220	270	Трехвыводной	≥ 18	≤ 300	≤ 5
MZ73-20	20±20%	220	270	Трехвыводной	≥ 18	≤ 300	≤ 5
MZ73-27	27±20%	220	270	Трехвыводной	≥ 18	≤ 300	≤ 5

*Остаточный ток в системе размагничивания, в зависимости от времени подачи питания в систему

Габаритные размеры:

