

КОЛ-ВО	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД ТОВАРА
1	BQ1	12.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор	293540794
1	BQ2	16.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор	533649596
8	C1 - C6, C8, C11	0.1 мкФ X7R, 50В,10%, 0805	43780
2	C9, C10	10 мкФ, 10 В, тип А, 10%	868717967
4	C12 - C15	22пФ NPO 50В, 5%, 0805	29844
1	DD1	ATmega328P-PU, DIP-28, запрограммированный	9000065958
1	DD2	PL2303TA	9000182430
1	HL3	KP-2012SGC, Светодиод зеленый, 0805	9000000927
2	R11, R14	0.125Вт 0805 10 кОм, 5%	528580584
1	R13	0.125Вт 0805 470 Ом, 5%	524094363
2	R9, R10	0.125Вт 0805 22 Ом, 5%	314798425
	R15	соединить контактные площадки перемычкой (припоем)	
	R16	соединить контактные площадки перемычкой (припоем)	
2	XP1, XP2	PLD-6	612994781
1	XS1	PLS-6	389965514
2	XS2, XS3	PBS-6	63236
1	XS4	PBS-8	32562
1	XS5	MiniUSB-A, Розетка 5-контактная SMD на плату	587420270
1	XS6	PBS-10	15913
2	XS7, для DD1	SCS-28 (DS1009-28AN), DIP панель 28 контактов узкая	49856
1	XS8	SCS- 8 (DS1009-8AN), DIP панель 8 контактов узкая	16253
1	XS9	SCS-14 (DS1009-14AN), DIP панель 14 контактов узкая	25272
2	XS10, XS11	PBS-4	12854