



Предохранитель, низкое напряжение, 11 А, AC 1000 V, DC 1000 V, 10 x 38 мм, UL, быстродействующий

Тип **DMM FUSE - BUSSMANN**
Каталог № **DMM-B-11A**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	11
Номинальное напряжение			AC 1000 V DC 1000 V
Типоразмер			10 x 38 mm
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Только мультиметры
Характеристика размыкания	Класс		быстродействующий
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248-14

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			10x38 mm
Rated voltage		V	1000 - 1000
Rated voltage			Other
Voltage type			AC/DC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	11
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		kA	20

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Product datasheet (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1047_DMM-B.pdf
-------------------------	---