

RDC2-0051 BOM

количество	позиция	наименование	код товара
4	C1 - C3, C11	2.2мкФ, 10В, 0603	964476454
11	C4 - C9, C12 - C15, C16	0.1мкФ, 50В, 0603	226236018
1	C10	4.7 мкФ, 10 В, тип А	6038
1	DA1	LM1117GS-3.3	9000543848
1	DD1	MC74VHC1GT125DT1G	9000014391
1	DD2	STM32F042K6T6	9000240186
1	DD3	M95256-WMN6P	9000442588
2	HL1, HL2	SK6805	9000540581
8	R1, R3, R6, R9 - R12, R15	0.063Вт 0603 10 кОм, 5%	65097
	R2	не устанавливать	
2	R4, R5	0.063Вт 0603 22 Ом, 5%	45498
2	R7, R8	R-0904N-B10K, 10 кОм	256385998
2	R13, R14	0.063Вт 0603 4.7 кОм, 5%	13832
2	SW1, SW2	KLS7-TS6601-5.0-180	9000336831
1	VD1	USBLC6-2SC6	9000039051
1		47346-0001, Разъем micro USB-B	9000144095
2		PLS-40 (1,5 штуки на плату)	39606
1		Печатная плата RDC2-0051	