

## ROBITON MASTERCHARGER 4T5 PRO

### Технические характеристики:

Вход	DC 12В 3,3А
Ток разряда	Li-ion, LiFePo4: 100-1000мА
	Ni-MH, Ni-Cd, Ni-Zn: 100-1000мА
Ток заряда	Li-ion, LiFePo4: 100-2000мА
	Ni-MH, Ni-Cd, Ni-Zn: 100-1000мА
Температура эксплуатации	-5°C до 40°C

**Кол-во одновременно заряжаемых АА:** 4 / 3 / 1 / 2

**Заряжаемые типоразмеры:** 26700, 18350, SC, А, 26650, 18650, 18500, 17670, 17500, 16340 (RCR123А), 14500 (АА), 10440, С, АА, ААА, 18490, 17335, 21700, 20700

**Заряжаемые электрохимические системы:** Никель-Цинковые, Литий-Кобальтовые, Литий-Марганцевые, Никель-Кадмиевые, Никель-Металлогидридные, Литиево-Ионные, Литиево-Железофосфатные

**Размер и способ подключения к сети:** Подключается к USB-порту напрямую

**Зарядный ток и время заряда:** Быстрый заряд (1,5ч-6ч)

**Метод заряда:** Отключается автоматически

**Дополнительные возможности:** Функция разряда, ЖК дисплей, Режим тестирования внутреннего сопротивления, Восстановление аккумуляторов (Refresh), Заряд малым током (Trickle Charge), Защита от переплюсовки, Тестирование аккумуляторов