

| КОЛ-ВО | ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОД ТОВАРА |
|--------|------------------------|---|------------|
| 2 | C1, C2 | 0.1 мкФ х 50В, +80-20% | 761853949 |
| 1 | DD1 | ATtiny24A-SSU | 9000097370 |
| 1 | HL1 | BL-FL7600UGC | 9000117259 |
| 1 | HL2 | BL-FL7600UYC | 9000117258 |
| 1 | HL3 | BL-FL7600URC | 9000117256 |
| 6 | R2, R4, R6, R7, R8, R9 | CF-25 (C1-4) 0.25 Вт, 10 кОм, 5% | 48560 |
| 3 | R1, R3, R5 | CF-25 (C1-4) 0.25 Вт, 47 Ом, 5% | 58525 |
| 2 | R10, R11 | Резистор переменный движковый, SL-30V1-A10K, 10 кОм | 29197 |
| 1 | SW1 | TC-0120 | 9000152450 |
| 4 | VT1 - VT4 | BSS138LT1G | 457167271 |
| 1 | VT5 | L-3DP3C | 35067 |
| 1 | XP1 | PLS-3R | 26130 |
| 1 | XP2 | PLD-6 | 612994781 |
| 1 | XS1 | ВН321 (ВН603), Батарейный отсек AA 2x1□ | 9000143471 |
| 2 | | батарейка AA, 1,5 В | |
| 1 | | Печатная плата rdc1-0000 | 9000325873 |
| 1 | | Тройка-Soi Moisture Sensor Датчик влажности | 9000277788 |