



www.quartz1.ru
www.quartz1.com

+7 (495) 7-8888-99; 963-61-20

сеть магазинов

КВАРЦ
радиоуплотнения

Стабилитрон КС106А

Стабилитрон КС106А кремниевый, планарный малой мощности Предназначен для стабилизации напряжения 3,2 В в диапазоне токов стабилизации 0,01 мА. Выпускается в корпусе DIP-8. Тип прибора приводится на корпусе.

Характеристики

| | |
|--|-------------|
| Номинальное напряжение стабилизации, В | 3.2 |
| Минимальное напряжение стабилизации, В | 2.9 |
| Максимальное напряжение стабилизации, В | 3.5 |
| Минимальный ток стабилизации I _{ст.мин.} , мА | 0.01 |
| Максимальный ток стабилизации I _{ст.макс.} , мА | 0.5 |
| Статическое сопротивление R _{ст.} , Ом | 500 |
| Мощность рассеяния, Вт | 0.002 |
| Температурный коэффициент напряжения стабилизации α _{Уст.} , %/°C | 0.13 |
| Временная нестабильность напряжения стабилизации dU _{ст.} , В | - |
| Способ монтажа | в отверстие |
| Рабочая температура, °C | -60...70 |

