

Разъемы малогабаритные цилиндрические, соединяют цепи с нагрузкой до 15 А и 250 В.

Характеристики

Сопротивление изоляции, МΩ: 5000

Степень защиты: IP55

Температурный диапазон: -50~+70 °С

Диаметр посадочного места для пайки, мм: 0.9-1.6


Функциональное назначение: Розетка

Ток, А: 7

Диаметр контактов, мм: 2.5

Способ монтажа: На кабель

Номинальное напряжение, В: 125



SC CONNECTOR

