



- ❑ Предназначены для герметичного ввода-вывода кабелей и проводов в корпусах щитового электрооборудования
- ❑ Герметичная конструкция. Степень защиты IP68
- ❑ Полная защита оборудования от пыли и нормированная по давлению защита от погружения в воду
- ❑ Материал корпуса и накидной гайки: никелированная латунь
- ❑ Кабельный ввод имеет высокую степень защиты, долговечный, надежный и стойкий к коррозии корпус
- ❑ Температура эксплуатации: -40°C ~ +100°C

Наименование	Размеры (мм)		Монтажное отверстие (мм)	Вводная резьба
	D	d		
MGM-10 ™Fortisflex	10.0	3-6.5	10.2	M10x1.5
MGM-16 ™Fortisflex	16.0	4-8	16.2	M16x1.5
MGM-20 ™Fortisflex	20.0	6-12	20.2	M20x1.5
MGM-25 ™Fortisflex	25.0	10-14	25.2	M25x1.5
MGM-32 ™Fortisflex	32.0	15-22	32.2	M32x1.5
MGM-40 ™Fortisflex	40.0	18-25	40.2	M40x1.5
MGM-50 ™Fortisflex	50.0	32-38	50.2	M50x1.5