



Технические характеристики

Напряжение питания	230 В; 50 Гц
Мощность ламп, не более	
- накаливания, галогенные	600 Вт
- люминесцентные	300 Вт
- энергосберегающие	240 Вт
Время включения освещения	10 с - 4 мин.
Максимальная дальность обнаружения	5 м
Угол обзора по горизонтали	360°
Угол обзора по вертикали	-
Потребляемая мощность	0,45 Вт
Диапазон рабочих температур	от - 20 до +40 °С
Габариты (ШxВxГ)	Ø110, Н=35
Степень защиты	IP 44