



## Технические характеристики

Напряжение питания	230 В AC
Максимальный коммутируемый ток (AC1)	16 А
Контакт(Z - замыкающий)	1Z
Порог включения (регулируемый)	2-100 Лк
Задержка выключения (регулируемая)	10-15 с
Задержка включения	2-5 с
Потребляемая мощность	0,56 Вт
Диапазон рабочих температур	от -25 до +50°C
Габариты (ШxВxГ)	35x90x65 мм
Тип корпуса (см. Приложение 1)	2S
Степень защиты	IP 20