



Технические характеристики

Напряжение питания	50-264 В AC/DC
Максимальный ток катушки контактора	3 А
Максимальный коммутируемый ток (AC1)	16 А
Максимальная мощность электронагревательной установки (ТЭН, радиаторы и т.п.)	2000 Вт
Контакт	1P
Диапазон регулируемых температур	+4 - +30°C
Гистерезис	0,5-3°C
Датчик температуры	полупроводниковый - КТУ 10-6
Длина провода с датчиком	2,5 м
Сигнализация включения нагрузки	+
Диапазон рабочих температур	от -25°C до +50°C
Потребляемая мощность	1,1 Вт
Габариты (ШхВхГ)	35x90x65 мм
Датчик в комплекте	RT
Тип корпуса (см. Приложение 1)	2S