



Технические характеристики

Напряжение питания	230 В; 50 Гц
Максимальный ток катушки контактора	3 А
Максимальный коммутируемый ток (AC1)	16 А
Максимальная мощность электронагревательной установки (ТЭН, радиаторы и т.п.)	2000 Вт
Контакт	1Z
Диапазон регулируемых температур	-20 - +130°C
Гистерезис	1-30°C
Точность установки	1°C
Датчик температуры	полупроводниковый - КТУ 10-6
Длина провода с датчиком	2,5 м
Сигнализация включения нагрузки	-
Температурная коррекция	±5°C
Диапазон рабочих температур	от -25°C до +50°C
Потребляемая мощность	не более 2 Вт
Габариты (ШxВxГ)	60x125x90 мм
Датчик в комплекте	RT
Тип корпуса (см. Приложение 1)	A10