



Технические характеристики

Напряжение питания на входе	3x400/230 В+N, 50 Гц
Напряжение питания на выходе	230 В, 50 Гц
Максимальный коммутируемый ток (AC1)	16 А
Порог переключения нижний	195 В(L1), 190 В (L2,L3),
Порог переключения верхний	-
Гистерезис	5 В
Время переключения	0,3 с
Приоритетная фаза	L1
Диапазон рабочих температур	от -25 до +50 °С
Потребляемая мощность	1,5 Вт
Габариты (ШxВxГ)	52,5x90x65 мм
Тип корпуса (см. Приложение 1)	3S