



Технические характеристики

Напряжение питания	50-450 В AC
Максимальный коммутируемый ток (AC1)	75 А
Контакт (Z - замыкающий)	1Z
Контроль работы	светодиодный индикатор
Напряжение отключения нижнее (регулируемое) U1	150-210 В
Напряжение отключения верхнее (регулируемое) U2	230-310 В
Задержка отключения для верхнего порога U2	0,1-1 с
Задержка отключения для нижнего порога U2	2-10 с
Время повторного включения	2 с - 9,5 мин
Гистерезис	5 В
Диапазон рабочих температур	от -25 до +50 °С
Потребляемая мощность	3 Вт
Подключение	винтовые зажимы 25 мм ²
Габариты (ШхВхГ)	75x100x66 мм
Тип корпуса (см. Приложение 1)	4,5S