



Технические характеристики

Напряжение питания	24-300 В AC
Максимальный коммутируемый ток (AC1)	30 А
Контакт (Z - замыкающий)	1Z
Контроль работы	светодиодный индикатор
Напряжение отключения нижнее (регулируемое) U1	150-210 В
Напряжение отключения верхнее (регулируемое) U2	230-300 В
Задержка отключения для верхнего порога U2	0,1-1 с
Задержка отключения для нижнего порога U1	2-10 с
Время повторного включения	2 с - 9,5 мин
Гистерезис	5 В
Диапазон рабочих температур	от -25 до +50 °С
Потребляемая мощность	2 Вт
Подключение	винтовые зажимы 2,5 мм ²
Габариты (ШxВxГ)	35x90x65 мм
Тип корпуса (см. Приложение 1)	2S