



### Технические характеристики

Напряжение питания	150-300 В AC
Максимальный коммутируемый ток (AC1)	16 А
Контакт (Z - замыкающий)	1Z
Контроль работы	светодиодный индикатор
Напряжение отключения нижнее (регулируемое) U1	150-210 В
Напряжение отключения верхнее (регулируемое) U2	230-300 В
Задержка отключения для верхнего порога U2	0,1 - 1 с
Задержка отключения для нижнего порога U1	2 - 10 с
Время повторного включения	2 с - 9,5 мин
Гистерезис	5 В
Диапазон рабочих температур	от -25 до +50 °С
Потребляемая мощность	2 Вт
Подключение	переходник для евровилки
Габариты (ШxВxГ)	60x115x30 мм
Тип корпуса (см. Приложение 1)	A11 (двойная розетка)