



Технические характеристики

Напряжение питания	230 В; 50 Гц
Максимальный коммутируемый ток (АС1)	16 А
Контакт	1Р
Независимых каналов	1
Корректировка времени вкл./выкл.	-
Количество программ	125 пар
Дискретность установки программ	1 мин.
Длительность импульса	-
Дискретность установки длительности импульса	-
Точность хода часов в сутки	1 сек
Запас хода, не менее	2 лет
Диапазон рабочих температур	от -25°С до +50°С
Потребляемая мощность	1,5 Вт
Габариты (ШхВхГ)	35x90x65 мм
Тип корпуса (см. Приложение 1)	2S